


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.8153.0

Neutralleiter-Trennklemme WKF 4 NT / 35

Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau



Art. Nr.	56.704.8153.0
EAN	4015573613324
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	blau
Breite/Rastermaß	6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	69,5 mm



Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm
Für N-Sammelschiene	3x10 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

○ Diese Maße werden bei Ausbaurückbau besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
mit JE. Dimensionen sind nur für JE. Dimensionen zulässig



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index	
	/	2:1		Entworfen	05.11.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.		-			
	/		 wieland <small>Elektrotechnische Verbindungen</small>	Typ WKf 4NT/35		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation clamp			
	/								
	/								
	/								
Buchstabe		Datum / Blatt							
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Verbreitung
sowie Veräußerung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.