


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.706.5055.6


Durchgangsklemme WKFN 6 D1/2/35 BLAU

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau



Art. Nr.	56.706.5055.6
EAN	4015573911123
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	89,9 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
----------------	---------------------

Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	6 mm ²
Abisolierlänge	12 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-8 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	50 A
Strom Field Wiring	50 A
Querschnitt CSA	24-8 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	41 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.282.5227.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 2
Z7.282.5327.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 3
Z7.282.5427.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 4
Z7.282.5527.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 5
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.313.0655.0	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grau
07.313.0655.6	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: blau
07.313.0655.7	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35 GRUEN	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grün
07.313.0755.0	Trennwand TWFN 6 D1/2/35	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grau
07.313.0755.6	Trennwand TWFN 6 D1/2/35 BLAU	Trennwand fuer Reihenklemmen Typ TWFN 6 D1/2/35 BLAU
04.242.8053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 AL / 8..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

