


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.5055.0

Duo-Durchgangsklemme WKFN 2,5 D1/2/35

Duo-Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.703.5055.0
EAN	4015573718357
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	* ein-/feindrätig
---------	-------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	59,7 mm

Breite	5 mm
--------	------

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.280.6227.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 2 -polig
Z7.280.6327.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 3 -polig
Z7.280.6427.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 4 -polig
Z7.280.6527.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 5 -polig
Z7.280.6627.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 6 -polig
Z7.280.6727.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 7 -polig
Z7.280.6827.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 8 -polig
Z7.280.6927.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 9 -polig
Z7.280.7027.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 10 -polig
Z7.280.7127.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 11	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 11 -polig
Z7.280.7227.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 12	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 12 -polig
Z7.280.7327.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Verbindungsstecker IVBWKf 2,5- 20	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 20 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.343.8353.8	Abdeckung mit Warnzeichen ADF.../4 GELB	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKf ...
07.312.6955.0	Abschlussplatte APFN 2,5 D1/2/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: grau
07.312.6955.6	Abschlussplatte APFN 2,5 D1/2/35 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: blau
07.312.7055.0	Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 D1/2..., Farbe: gr
07.312.7055.6	Trennwand TWFN 2,5 D1/2/35 BLAU	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN ..., Farbe blau
05.564.3755.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 white	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,13mm ² - 0,20mm ² , Farbe: weiß

05.564.3855.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 gray	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,25mm ² - 0,5mm ² , Farbe: grau
05.564.3955.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 black	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,75mm ² - 1,0mm ² , Farbe: schwarz
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

