


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.3655.0

Verteilerklemme WK / 5-10S / U/V0

Verteilerklemme mit Flachsteckanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.504.3655.0
EAN	4015573600690
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	5
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	5
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	52,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Flachsteckanschluss
Anschlussart 2	Flachsteckanschluss

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	10 A
Strom Field Wiring	10 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.271.4227.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.271.4327.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.271.4427.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.271.5027.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKI 4, Rastermaß 5,95 mm, 10-polig
Z7.271.5227.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI 4 -12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.4655.0	Abschlussplatte AP 5 S/V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK / 5-10S..., Farbe: grau
Z7.271.4627.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI4 - 6	
Z7.271.4927.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKI4 - 9	

