


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.106.1155.0

Bolzenklemme WRT 6

Bolzenklemme mit Bolzenanschluss M4 für die Montage auf TS35,
Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 11 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	57.106.1155.0
EAN	4049088144004
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	11 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Montageart	Hutschiene 35 mm
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V2

Technische Daten

Bemessungsstrom	41 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	46 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Bolzenanschluss
Anschlussart 2	Bolzenanschluss
Minimaler Querschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	6 mm ²

Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	1,5 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	6 mm ²
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-8 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	50 A

