

Produktdatenblatt

Art. Nr. 54.003.7553.6

Durchgangsklemme 9700 A / 5 S35 BLAU

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau



Art. Nr.	54.003.7553.6
EAN	4015573208681
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	46,6 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm
------------------------------------	--------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	18-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.215.0227.0	Verbindungssteg 9703 / 5- 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 2 -polig
Z7.215.0327.0	Verbindungssteg 9703 / 5- 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 3 -polig
Z7.215.0427.0	Verbindungssteg 9703 / 5- 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 4 -polig
Z7.215.0527.0	Verbindungssteg 9703 / 5- 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 5 -polig
Z7.215.0627.0	Verbindungssteg 9703 / 5- 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ 9700 A ..., 6 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.310.3153.0	Abschlussplatte 9701 / 6	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., Farbe: grau
07.310.3153.6	Abschlussplatte 9701 / 6 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., Farbe: blau
07.310.3453.0	Trennwand 9702 / 6	Trennwand für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., Farbe: grau
07.310.3453.6	Trennwand 9702 / 6 BLAU	Trennwand für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., Farbe: blau

