

Product data sheet

Item No. 07.417.6829.0

Cover MIN AD DB 7 Z

Protective cover for revos MINI housings with gasket (inside), metal



Item No.	07.417.6829.0
EAN	4015573597662
Order Unit	10 Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical data

General

Degree of protection (IP)	IP65
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Housing material	Die-cast zinc
Surface	With powder coating
Color	Grey
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

Construction	3
interlock	No
Locking mechanism	Single locking lever
Material locking lever	None
Cover attachment clamping	No
With sealing	yes
With tether cord	No
With loop	No
With ring lug	No

A	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use </div> <div> </div> </div>									
B										
C	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschlagförmig Prüfmaße ☐ Mit $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig </div> <div> </div> </div>									
D										
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Teile - Nr. part - no.</th> <th style="width: 50%;">Material material</th> </tr> <tr> <td>07.417.6829.0</td> <td>GD-ZnAl4Cu</td> </tr> <tr> <td>07.417.6853.0</td> <td>PA 66 GF30 UL94-V0 hellgrau/grey</td> </tr> <tr> <td>07.417.6878.0</td> <td>PA 66 GF30 UL94-V0 umbragrau/umbra grey</td> </tr> </table>	Teile - Nr. part - no.	Material material	07.417.6829.0	GD-ZnAl4Cu	07.417.6853.0	PA 66 GF30 UL94-V0 hellgrau/grey	07.417.6878.0	PA 66 GF30 UL94-V0 umbragrau/umbra grey	
Teile - Nr. part - no.	Material material									
07.417.6829.0	GD-ZnAl4Cu									
07.417.6853.0	PA 66 GF30 UL94-V0 hellgrau/grey									
07.417.6878.0	PA 66 GF30 UL94-V0 umbragrau/umbra grey									
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!)</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> </div> <div> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> </div> <div> <p>1.Verwendung: - First Use:</p> </div> <div> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> </div> </div>									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th style="width: 10%;">Index</th> </tr> <tr> <td>T 07.417.6829.0 01K</td> <td>a</td> </tr> </table>	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	T 07.417.6829.0 01K	a					
Zeichnung Nr./Drawing No.	Index									
T 07.417.6829.0 01K	a									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Maße in mm/Dimensions are in mm</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Maße in mm/Dimensions are in mm								
Maße in mm/Dimensions are in mm										
F	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">a</th> <th style="width: 15%;">Datum / Blatt Date / Sheet</th> <th style="width: 15%;">Type</th> <th style="width: 55%;">Benennung/Title</th> </tr> <tr> <td>07.12.2006/</td> <td></td> <td></td> <td>DECKEL COVER mit Dichtung / with seal</td> </tr> </table>	a	Datum / Blatt Date / Sheet	Type	Benennung/Title	07.12.2006/			DECKEL COVER mit Dichtung / with seal	
a	Datum / Blatt Date / Sheet	Type	Benennung/Title							
07.12.2006/			DECKEL COVER mit Dichtung / with seal							