

Product data sheet

Item No. 07.409.7156.0

Cover BAS AD DA 10

Protective cover without locking levers, without gasket size 10



Item No.	07.409.7156.0
EAN	4015573116818
Order Unit	10 Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical data



General

Degree of protection (IP)	IP65
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Housing material	Plastic
Surface	Untreated
Color	Grey
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C



Model

Construction	10
interlock	No
Locking mechanism	Double locking levers
Material locking lever	None
Cover attachment clamping	No
With sealing	No
With tether cord	No
With loop	No
With ring lug	No

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich für Probe
- Nur für Bestenfallschuss oder sind nur für Interim-Zwischen-Rücklauf



Schnitt A-A



Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: silbergrau colour: silvertgrey	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 07.409.7156.0 01K	Index a	
	/			Entworfen	19.04.	Hoffmann			
	/			Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm²	Bil.	mm²	Normgepr.	-		Ersatz für: -
	/	 wieland		Benennung DECKEL für revoS-Steckverbinder Größe 10 PROT_COVER for revoS-connector size 10					
a	10.02.2010/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung		Elektrische Verbindungen							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung
sonstiger Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.