


product data sheet

item no. 73.334.1035.0

bottom BAS GUT GB 10HM32 50 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or screw cap with cable gland M32 on the right and left side (IP54), low version, 10-polig



item no.	73.334.1035.0
EAN	4015573843936
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	two-sided
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	72 mm

Ausführung .1
version .1

Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)




— Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft



— Ausschlaglich Prüfmaß

MIT JE WECHSELNDEM BEB. SIND MIT IEP. INTERNE ZWISCHENSTÜCKE

Gezeichnete Ausführung/version .0



Verschraubung M32
screw connection M32



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.1035.0 01K	Index
	/	x	 wieland Elektrische Verbindungen		Entworfen	10.06.	Deutsch T.			
	/				Gepf. /	-	-			
	/				Normgepr. /	-	-			
		Benennung			Ersatz für: -					
		Benennung			GEHAEUSEUNTERTEIL					
		Benennung			HOUSING LOWER PART					
Buchstabe		Datum / Blatt			Größe 10 / size 10 2x M32					
Änderung										