

product data sheet

item no. 70.325.1028.0

bottom BAS GUT GE 10 A

Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever and protective cover, open, low version, 10-poles



item no.	70.325.1028.0
EAN	4015573220201
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals






technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10
model of the housing	equipment mounted (feed-through)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	none
type of cable	none
with cable screw gland	no
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	93 mm
width	43 mm
height	28 mm



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	-	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
		/	1:1		Entworfen	10.02.	Schnitt J.		
		/			Geprüft	-	-		
		/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
		/		wieland	Typ	Benennung			
		/				GEHAUSEUNTERTEIL			
		/				mit Klappeckel Größe/size 10 offen/open			
Bauteile		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen		Housing with protective cover			
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.