

product data sheet

item no. 71.343.1035.1

bottom BAS GUT GU 10 M20 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M20 on the bottom, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	71.343.1035.1
EAN	4015573624825
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals





technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model


construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	below
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	94 mm
width	52 mm
height	55 mm



0.



71.343.1035.1	BAS GUT GU 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.343.1035.0	BAS GUT GU 10 M20 A0	Kabelverschraubung[KV], IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14045/Ⓢ/Tolerance system Size ISO 14045/Ⓢ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	71.343.1035.0 13K	Index	
/		Aluminium	gezeichnet drawn	01.07.	Treschan					
/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-					
/		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-					
/	1:1	grau/grey	Normgep- Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm				
/	Vol.	mm³ Off./Surf.	mm³	Ersatz für/Replacement for: -						
/		wieland	Type	Benennung/Title						
/			revos	GEHAEUSEUNTERTEIL						
/			BASIC	Baugröße 10-Kabelabgänge 1xM20 unten Housing size 10-cable outlet 1xM20 below						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.