

product data sheet

item no. 73.346.0635.1

bottom BAS GUT GT 6HM32 69 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M32 on the right side, with protective cover, high version, 6-polig



item no.	73.346.0635.1
EAN	4015573787117
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP65
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	84 mm
width	58 mm
height	72.2 mm


Ausführung .1
version .1



Verschraubung M32
screw connection M32



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.346.0635.0	HD GUT GT 6 M32 50 A0
73.346.0635.1	HD GUT GT 6 M32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index
		/	%			Entworfen	11.08.	Kurz H.		73.346.0635.0 01K			
		/				Geprüft	-	-					
		/	Vol.	mm³	Øfl.	mm	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
		/		 wieland				Benennung		GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 6 1x M32			
		/											
		/											
Buchstabe		Datum / Blatt											
Änderung				Elektrische Verbindungen									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.