

product data sheet

item no. 73.342.0635.1

bottom BAS GUT GT 6HM25 69 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M25 on the right side, with protective cover, high version, 6-polig



item no.	73.342.0635.1
EAN	4015573823587
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP65
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model



construction	6H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	84 mm
width	58 mm
height	72.2 mm

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0

Verschraubung M25
screw connection M25



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.342.0635.0	BAS GUT GT 6HM25 69 A0
73.342.0635.1	BAS GUT GT 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1			
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2004	Tag	Name		T	Zeichnung Nr. 73.342.0635.0 01K		Index
		/	x					Entworfen	10.11.	Daetsch T.					
		/						Geprüft	-	-					
		/	Vol.	mm²		Blf.	mm²	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -			
		/		 wieland				Benennung GEHAUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe/size 6 1x M25 mit Deckel/with cover							
		/													
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen											
Änderung															

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.