

product data sheet

item no. 73.353.0635.0

hood BAS GOT GG 6HM32 69 A0

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M32 on the right side (IP54), high version, 6-poles



item no.	73.353.0635.0
EAN	4015573798731
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals


technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6H
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	74 mm
width	43 mm
height	70 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.5



Tolerierung Size ISO 14405(2)/Tolerance system Size ISO 14405(2). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UJ-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieleland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
/				Werkstoff/Material Aluminium		2014 Tag/Date 03.02.		Name Treschan		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.350.0635.0 13K	Index
/ Maßstab/Scale 1:2		beschichtet/ coated grau/ grey		geprüft checked Normge- Stand, check		- - -						
/ Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³		Ersatz für/Replacement for: -						
/		/		/		/		/		/		
/		/		/		/		/		/		
/		/		/		/		/		/		
/		/		/		/		/		/		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAEUSEOBERTE IL Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side				
Änderung/Revision												