

product data sheet

item no. 73.350.0635.0

hood BAS GOT GG 6HM25 69 A0

Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M25 on the right side (IP54), high version, 6-poles



item no.	73.350.0635.0
EAN	4015573771291
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	6H
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	74 mm
width	43 mm
height	70 mm

F

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UW-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UW-TOM-05/03 (list of prohibited / declareable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/		Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/ 		Aluminium		gezeichnet drawn		03.02.		Treschan	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
/ 1:2		grau/ grey		Vorgespr. Sdnd. check		-		-	
				Maße in mm/Dimensions are in mm					
/ Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³		Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type		Benennung/Title			
/				revos		GEHAEUSEBERTE IL			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side			
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com							