


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.032.3758.0

Geräteanschluss GST18I3S S1 PB04

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt feindrätig 0,75 mm² - 4 mm², Anschlussquerschnitt eindrätig 0,75 mm² - 4 mm², Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Codierung Code 5, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,038 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung verzinkt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 31,5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm



Art. Nr.	92.032.3758.0
EAN	4015573614253
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 5
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Feindrätige Leiter 4 mm ² nur ohne Aderendhülse
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,038 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	31,5 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	19,5 mm

1 These dimensions will be especially checked at delivery 2 Only inspection dimensions 3 With /X marked dimensions are only valid for inspection use	4 These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft 5 Ausschlaglich Prüfmaße 6 Mit /X gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig	7 These dimensions will be especially checked at delivery 8 Only inspection dimensions 9 With /X marked dimensions are only valid for inspection use								
M/scale 1:1										
Anwendung: Dimmen Application: dimming										
Type: GST1813S S1 PB04										
Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td style="width: 33%;"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td style="width: 33%;"> 1.Verwendung: - First Use: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 </td> <td></td> </tr> </table>			Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:								
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"> / </td> <td style="width: 25%;"> Werkstoff/Material Farbe/colour: </td> <td style="width: 15%;"> 2015 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 14.1. Ritter K. geprüft/checked - - Normgepr.: - Stand. check - </td> <td style="width: 45%;"> Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.3758.0 01K </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Maßstab/Scale 2:1 postellblau/pastel blue </td> <td style="text-align: right;">Index</td> </tr> </table>			/	Werkstoff/Material Farbe/colour:	2015 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 14.1. Ritter K. geprüft/checked - - Normgepr.: - Stand. check -	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.3758.0 01K	Maßstab/Scale 2:1 postellblau/pastel blue			Index
/	Werkstoff/Material Farbe/colour:	2015 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 14.1. Ritter K. geprüft/checked - - Normgepr.: - Stand. check -	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.3758.0 01K							
Maßstab/Scale 2:1 postellblau/pastel blue			Index							
Maße in mm/Dimensions are in mm										
Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -										
Type Benennung/Title										
STECKERTEIL male connection 250V AC, 20A, 2.5qmm										
www.wieland-electric.com										
Änderung/Revision										