

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.053.0258.0

Geräteanschluss GST18i5L B1V BL01

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau

Art. Nr.	92.053.0258.0
EAN	4015573459250
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 6
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,055 kWh/St
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	24 mm
Breite	47,7 mm
Höhe	13 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.590.4556.0	Verriegelung GST18 WS	Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, weiß
05.590.4556.1	Verriegelung GST18 SW	Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile

05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz