

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.400.0160.0

Transponderschalter Set STS 0160

Sicherer Transponderschalter und Betätiger, Unikat, manueller Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß M12-8



Art. Nr.	R1.400.0160.0
EAN	4049088306464
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schaltabstand	8 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Gesicherter Schaltabstand EIN	8 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS	18 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	ja
Schutzart (IP)	IP67
Art der Betätigung	Transponder

Ausgangskreis

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	400 mA
--	--------

Sonstige

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	2
---	---

Abmessungen

Breite des Sensors	36 mm
Höhe des Sensors	26 mm
Länge des Sensors	13 mm

Technische Zeichnung

