

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.1120.0

Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP1-C DC 24V

samosPRO-Kompaktmodul, 20 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, USB- Schnittstelle, Steckbare Federkraftklemmen



Art. Nr.	R1.190.1120.0
EAN	4049088257759
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	nein
SIL gemäß IEC 61508	3
Art der Datenübertragung	seriell
Vernetzbarkeit	nein
Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss
Abnehmbare Klemmen	ja

Anwendung

Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	ja
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja
Funktion Wiederanlaufsperr vorhanden	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja

Funktion Zustimm-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja
On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	4 A
Kurzschlusschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor
Min. zulässige Spannung am Ausgang	16,2 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang	30 V
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	4

Steuerkreis

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	15,6 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V
Anzahl der Eingänge	20
Eingangsstrom bei Signal 1	2,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis




Nennspannung DC	24 V
Min. Versorgungsspannung	16,8 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	115 mm
Breite	45 mm
Höhe	96 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1000.0	samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP	samosPRO-Speicherkarte für SP-COP
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	samosPRO-Verbindungskabel Ethernet für SP-COP, 2 m
R1.190.1040.0	Abdeckung SP-COP Abdeckung	Abdeckung SD-Karte für Module SP-COP
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau



	Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
	R1.190.1120.0	SP-COP1-C	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!								
D	R1.190.1140.0	SP-COP1-P-C	Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
	R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C			 Werkstoff / Material	2015	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.190.1120.0 /01K	
	R1.190.1240.0	SP-COP2-EN-P-C				gezeichnet drawn	27.01.	Koetznner			
D	R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C			Maßstab/Scale	geprüft checked				Maße in mm / Dimensions are in mm	
	R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C				Normgepr. Stand. check					
			Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD				Ersatz für / Replacement for:				
	D	04.11.20					Type	Benennung / Title			
	A	19.07.16					Teilespezifikation / Component specification				
	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	 wieland www.wieland-electric.com				Federkraftsteckblockklemme samosPRO SP-COP1/2				
D	R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C	Änderung / Revision								