

Produktdatenblatt

Art. Nr. 01.060.5453.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 24 OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 24-polig,
maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Art. Nr.	01.060.5453.0
EAN	4015573603622
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	crimpen
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	24
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	4 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	4 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	16-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	13 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	25 mm

Länge	120 mm
Tiefe	10,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	ohne
Werkstoff Kontakt Basis	ohne
Werkstoff Kontakt Oberfläche	ohne