

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.4064.6

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15H 40BL01

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende,
Polzahl 5, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A,
Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m,
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz
lichtblau

Art. Nr.	92.257.4064.6
EAN	4049088326448
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 6
Durchgangswiderstand	6,1 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,037 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz