

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.4004.7

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15 40GN04

gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz maigrün



Art. Nr.	92.257.4004.7
EAN	4049088291715
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Durchgangswiderstand	46 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	maigrün
Polkennzeichnung	1, 2, PE, 3/N, 4
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantelllänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff


Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,533 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz
05.583.1853.0	Verschlussstück GST18i5 STECKER	Verschlußstücke für Buchsenteile, 5-polig, Farbe: schwarz, Type: ST 18/5B VS SW



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere die Reproduktion dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.257.XX04.7	XX in dm-Schritten	92.257.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KS-S 15 10GN04
U2.257.XX04.7	XX in m-Schritten	U2.257.1204.7 = 12 m/L=12000mm	GST1815KS-S 15 X12GN04
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see KATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
		Werkstoff/Material	2014 Tag/Date Name
		gezeichnet drawn	20.11. Dültsch T.
		geprüft checked	-
		Vorgepr. Stand. check	-
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm	Offl./Surf. mm
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	Benennung/Title
		GST1815	KONFEKT_LEITUNG
		KS-S 15	Stecker/male - freies Ende/free end
		..GN04	Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com	
Änderung/Revision			