

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.359.1036.1

Gehäuseoberteil EX GOT GF10 M25 09IA Z1

Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung



Art. Nr.	70.359.1036.1
EAN	4015573741393
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Explosionsgeprüfte Ausführung	ja
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Druckguss
Farbe	blau
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	60 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	53 mm