


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.339.6435.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GC 24H M40 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	73.339.6435.1
EAN	4015573842045
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	40
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	144 mm
Breite	57 mm
Höhe	80 mm

