


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.339.4035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16H M40 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	73.339.4035.1
EAN	4015573842038
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	40
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	75 mm


F



.0



73.335.4035.1	BAS GUT GC 16H M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.335.4035.0	BAS GUT GC 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzufüllen. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1		
/		Werkstoff/Material Aluminium		2014	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.331.4035.0 13K	In
/	Maßstab/Scale	beschichtet/ coated		gezeichnet drawn	19.08.	Treschan				
/	1:2	grau/ grey		geprüft checked	-	-				
/				geprüfter checked draht wire	-	-				
/				Standard check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm										
Vol.		mm		OfI./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -		
/										
/										
/										
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title				
/				revos		GEHAUSEUNTERTE IL				
/		www.wieland-electric.com		BASIC		Baugröße 16H-Kabelabgang 1xM25/M32/M40 links housing size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 left				
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.