

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.351.1635.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GB 16H M25 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 vorne
(IP54), hohe Bauform, 16-polig

Art. Nr.	73.351.1635.3
EAN	4049088252099
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	vorne
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

