

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.351.1635.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GH 16H M20 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 vorne, niedrige
Bauform, 16-polig

Art. Nr.	76.351.1635.1
EAN	4049088221712
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	vorne
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	43 mm
Höhe	76 mm

