

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.355.1035.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 rechts
(IP54), niedrige Bauform, 10-polig

Art. Nr.	70.355.1035.3
EAN	4015573646360
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	70 mm

