

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.420.1037.0

Gehäuseunterteil BAS GUM GK 10 B

Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, offen, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	71.420.1037.0
EAN	4049088343278
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	blank
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	ohne
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	93 mm
Breite	64 mm
Höhe	29 mm

