

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.431.0637.1

### Gehäuseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1

Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 70.431.0637.1 |
| EAN            | 4049088363542 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium |
| Farbe                                            | grau      |
| Oberfläche                                       | blank     |
| Schutzart (IP)                                   | IP66      |
| UV-beständig                                     | ja        |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige  |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C    |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C    |

### Ausführung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Baugröße                | 6               |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung    | Längsbügel      |
| Kabeleinführung         | seitlich        |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde         |
| Mit Kabelverschraubung  | nein            |
| Gewindegröße M          | 20              |
| Gewindegröße PG         |                 |
| Klappdeckel             | nein            |
| EMV-Ausführung          | nein            |
| Länge                   | 84 mm           |
| Breite                  | 52 mm           |
| Höhe                    | 54,6 mm         |

