

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.351.0635.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne
(IP54), hohe Bauform, 6-polig

Art. Nr.	73.351.0635.3
EAN	4049088252051
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	vorne
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	70 mm

