

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.372.0635.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben –
freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Art. Nr.	70.372.0635.3
EAN	4015573645721
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	53 mm

