










Teilschnitt B-B



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-no.	Farbe colour	Typ/type	Kabel-Außendurchmesser Klemmbereich cable lockable	
			H05VV..	NYM..
92.954.3053.0	weiß / white	GST1815S S1BZR1	9,5 - 13,5 mm	10,5 - 12,5 mm
92.954.3053.1	schwarz / black	GST1815S S1BZR1		
92.954.3153.0	weiß / white	GST1815S S1BZR2	7,0 - 10,0 mm	
92.954.3153.1	schwarz / black	GST1815S S1BZR2		

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
	/		Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	08.12.	Treschan		
	/			geprüft checked	-	-		
d	14.01.2013/	Maßstab/Scale		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	19.01.2010/	Vol.	mm³ Ofl./Surf.	mm³	Ersatz für/Replacement for: -			
b	18.03.2009/		wieland		Type	Benennung/Title male connector with strain relief		
a	16.11.2005/				STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				Schraubanschluss/ screw connection			
Änderung/Revision						250/400V AC, 20A, 2,5qmm		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.