



☐ These dimensions will be especially checked at delivery


☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße


Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Varianten/Variants
.0



73.335.6435.1 ⁹ ₁	BAS GUT GC 24H ^{M40} _{M32} _{M25} A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.335.6435.0 ⁹ ₁	BAS GUT GC 24H ^{M40} _{M32} _{M25} A0	Kabelverschraubung{KV}, IP54 /Cable gland{CG}, IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestel- /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
	/	 Maßstab/Scale 1:2	Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey	2014	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 73.331.6435.0 13K	Index
	/			gezeichnet drawn	20.08.	Treschan			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
Vol. mm³			OfI./Surf. mm²			Ersatz für/Replacement for: -			
Datum / Blatt Date / Sheet			Type revos BASIC			Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 24H-Kabelabgang 1xM25/M32/M40 links housing size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M4 left			
Änderung/Revision			 wieland www.wieland-electric.com						