




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Type: GST1814S B1 ZR1 TB

Kabel- ϕ : 6,5-12,0

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		Farbe/colour	gezeichnet drawn	17.12.	Schmitt J.	92.944.3353.0 01K	
	/	Maßstab/Scale	Türkis / turquoise	geprüft checked	-	-		
	/	2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm ³ Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/			Type	Benennung/Title	male connector with strain-relief		
	/					STECKERT_M_ZUGENTL		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					Schraubanschluss/ screw connection		
Änderung/Revision						250/400V AC, 20A, 2,5qmm		



wieland

www.wieland-electric.com