

A

B

| (

D

E





F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

☒ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Bohrbild
/Cut out

71.441.1637.1	BAS GUM GS 16 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of	
		Werkstoff / Material Aluminium		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
	Maßstab / Scale 1:2		gezeichnet drawn	19.05.2016	Lunz S.	71.441.1637.1 13K			
			geprüft checked						
			Normgepr. Stand. check						
Vol.. --- mm³		Ofl./Surf. --- mm²	Ersatz für / Replacement for:						
		wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title					
			revos	GEHAEUSEUNTERTEIL					
Index			Datum / Blatt Date / Sheet	Baugröße 16 mit Klappdeckel-Kabelabgang 1x M25 Housing size 16 with protective cover-cable outlet 1x M25					
Änderung / Revision									