






Varianten/Variants
.0



73.333 ⁷ .6435.1	BAS GUT GD 24H M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.333 ⁷ .6435.0	BAS GUT GD 24H M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(Ⓔ)/Tolerance system Size ISO 14405(Ⓔ). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!								
Freitoleranz nach General tolerance			DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:		-		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No.			Index
	/		Aluminium		gezeichnet drawn	21.08.	Treschan			73.333.6435.0 13K			
	/		beschichtet/ coated		geprüft checked	-	-						
	/		grau/ grey		Normgepr. Stand. check	-	-						
	/	Maßstab/Scale			Maße in mm/Dimensions are in mm								
	/	1:2											
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -							
	/				Type	Benennung/Title							
	/		wieland		revos BASIC	GEHAEUSEUNTERTEIL							
	/	www.wieland-electric.com		Baugröße 24H-Kabelabgang 2xM25/M25-M32 links/unten hous. size 24H-cable outl. 2xM25/M25-M32 left/down									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet												
Änderung/Revision													