



☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
 With ∇ marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

- G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Staffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach - General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
	/		Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 57.504.3655.0 01K	Index
	/				gezeichnet drawn	25.08.	Schmitt J.		
	/				geprüft checked	-	-		
	/				Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Maßstab/Scale 2:1			Maße in mm/Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland		Type	Benennung/Title VERTEILERKLEMME mit Schraubanschluss distribution terminal with screw connection			
	/				Typ				
	/				WK/5-10				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				S/U				
Änderung/Revision									