

A

B

C



D

E


F

☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße
☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



M/scale 1:1



Anwendung: Schaltanwendung
application: switching application

Type: GST1813S S1 BR05

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name	
/		Farbe/colour:		gezeichnet drawn	14.01.	Ritter K.	
/ Maßstab/Scale		braun/brown		geprüft checked	-	-	
/ 2:1				Normgepr. Stand. check	-	-	
/ Vol.		mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
/		wieland		Type		Benennung/Title	
/						STECKERTEIL	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				male connector	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen				250V AC, 20A, 2,5qmm	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.