

A

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

B

| (

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft





☐ Ausschließlich Prüfmaße

☒ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

F

F

Bohrbild
/Cut out

71.44 ⁴ ₀ .1037.1	BAS GUM GR 10 M25 M20 B1	Gewindebohrung /Thread Hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☒ / Tolerance system Size ISO 14405 ☒ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: of				
			Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
			Aluminium		gezeichnet drawn	11.05.2016	Lunz S.				
	Maßstab / Scale 1:2				geprüft checked						
				Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm				
		Vol.. --- mm ³		Dfl./Surf. --- mm ²		Ersatz für / Replacement for:					
		 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title					
				revos		GEHAEUSEUNTERTEIL					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			BASIC M		Baugröße 10 mit Klappdeckel-Kabelabgang 2x M20/M25 Housing size 10 with protective cover-cable outlet 2x M20/M25					
Änderung / Revision											