






Schnitt A-A
cross section A-A



Schnitt B-B
cross section B-B



M 1:1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ /type	Farbe / colour
GST1813L B1H H RT03	lachsrot / red RAL 3022

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2 !

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1		
		Werkstoff/Material		2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
				gezeichnet drawn	11.08.	Lunz S.		
		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	92.033.0858.0 01K a	
		2:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -				
		a 26.06.2013/ Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title		
Index		Änderung/Revision		wieland Elektrische Verbindungen		BUCHSENTEIL female connector 250V AC 20A		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.