





○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschlägliche Prüfmaße
W/L/E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15
G-Schiene EN 60715-G32
G-rail EN 60715-G32



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

* = spezielle Verpackung
specific package

	Teile.-Nr. Part-number	Farbe colour	Typ type
	57.510.1155.0	grau/grey	WKI 10/U /V0
	57.510.1155.6	blau/blue	WKI 10/U BL/V0
	57.510.1155.7	grün/green	WKI 10/U GE/V0
*	57.510.1195.0	grau/grey	WKI 10/U /V0
*	57.510.1195.6	blau/blue	WKI 10/U BL/V0

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1		von 1	
	/	Maßstab %	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index		
	/				Entworfen	22.10.	Schmitt J.		57.510.1155.0 01K						
	/				Geprüft	-	-								
	/	Vol.	mm³	OfL.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -						
	/	 wieland Elektrische Verbindungen			Benennung DURCHGANGSKLEMME Modular terminal										
	/														
Buchstabe	Datum / Blatt														
Änderung															

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

575101155001K_4 CADW028 Schnitt 2004-10-25T12:16:06 1.000