



wahlweise Verdrehsicherung
optional protection against
twisting



Bitte separat bestellen
Steckerkontakte
male contacts
must be ordered seperatly:
05.544.7800.0 (0,75-1)
05.544.7900.0 (1,50)
05.544.8000.0 (2,50)
05.545.4600.0 (4,00)



Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach 16901 Toleranzgruppe 130 General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of				
	/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.134.2053.0 01K	Index		
	/				gezeichnet drawn	21.01.	Schmitt J.					
	/				geprüft checked	-	-					
	/				Normgepr. Stand. check	-	-					
	/	Maßstab/Scale 1:1			Maße in mm/Dimensions are in mm							
	/	Vol.	mm³	Offl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -						
	/		Type		Benennung/Title STECKERADAPTER_90GRAD male connector adapter M20 für Crimpanschluß/ for crimp connection							
	/										wieland	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

961342053001K_2	CADW3029	Schnitt	2013-02-06	T08:23:17	1,000
-----------------	----------	---------	------------	-----------	-------