




A
B
C
D
E
F

- ☐ These dimensions will be especially checked at delivery
- ☐ Only inspection dimensions
- ☐ With /E marked dimensions are only valid for internal use
- ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- ☐ Ausschließlich Prüfmaße
- ☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

ISO
M 1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt.

Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.283.8227.0 01K a		Index a
	/			gezeichnet drawn	05.03.	Treschan			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Maßstab/Scale 2:1	Normgepr. Stand., check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: gl.Nr.v. 26.03.2004 (a)			
	/		wieland	Type	Benennung/Title				
a	05.03.2013/			IVB WKf 10-2	VERBINDUNGSSTECKER jumper bar gelb / yellow				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									