


A

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use




B

1



D

E

F




Auslieferungszustand
delivery status



1:2

A - A



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit per 100

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	
--	--

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	24.11.2016	Duetsch T.	99.575.0000.7 01K	-	
	/		geprüft checked					
	/		Maßstab / Scale	1:1	Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm

	/	Vol.	mm ³	Dfl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:	
	/	 wieland www.wieland-electric.com				Type	Benennung/Title
	/					RST25I5	BUCHSENTEIL M. ZUGENTL.
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					S6B1 ZR3SV	Schraubanschluss/screw connection
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com		GR03		code 3 6mm ² 250V 25A	