


F

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

☒ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are 70 (width) and 40 (height). A hole with a diameter of $\varnothing 5.3/M5$ is located on the left side. The drawing includes dashed lines for the hole's position and center, and arrows indicating the dimensions.

Bohrbild
/Cut out

70.43 ⁴ 0.0637.1		BAS GUM GL 6 M25 B1		Gewindebohrung /Thread hole	
Bestellnummer /Order number		Typ /Type		Varianten /Variants	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). describes the envelope principle. According to the envelope ions of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Blatt: 1 von Sheet: 1 of			
 Maßstab / Scale 1:2		Werkstoff / Material Aluminium		Tag/Date gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand check	
		Tag/Date gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand check		Name Lunz S.	
				Zeichnung Nr. / Drawing No. T 70.430.0637.1 13K	
				MaßE in mm / Dimensions are in mm	
Vol. --- mm ³		Dfl./Surf. --- mm ²		Ersatz für / Replacement for:	
 www.wieland-electric.com		Type revos BASIC M		Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 6 - Kabelabgang 2x M20/M25 Housing size 6 - cable outlet 2x M20/M25	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorizations is prohibited.