



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use






Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Teilschnitt B-B
partial section B-B



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Typ/type: ^a
GST1815S S1BZR1 S PB02

Kabel-Außendurchmesser Klemmbereich cable lockable	
H05VV..	NYM..
9,5 - 13,5	10,5 - 12,5

Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach - General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:	
			Werkstoff/Material		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
			2007 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
			gezeichnet/drawn 04.09. Treschan		92.954.3453.0 01K b	
			Maßstab/Scale			
			geprüft/checked			
			Normgepr. / Norm. check			
			Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Maße in mm/Dimensions are in mm	
			Ersatz für/Replacement for: -			
			b 14.01.2013/			
			a 18.03.2009/			
			Index Datum / Blatt Date / Sheet			
			Änderung/Revision			
			wieland			
			Elektroteche Verbindungen			
			Type		Benennung/Title male connector with strain relief	
					STECKERTEIL_M_ZUGENTLASTUNG	
					Schraubanschluss/ screw connection	
					250/400V AC, 20A, 2,5qmm	

929543453001K_2 CADW3028_treschan 2013-01-14T10:16:21 1.000