

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.1511.0

IP-Switch WIENET FS 16-PN-W

wieNET IP Switch, 16-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch mit PROFINET Unterstützung, Conformance Class B, 16 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM Funktion für schnelle Bereitstellung, GSDML-Datei, Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Media Redundanz Protokoll (MRP), Spannungsversorgung 8,4 V ... 52,8 V DC, Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C



Art. Nr.	83.040.1511.0
EAN	4049088435591
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Montageart	Hutschiene
Schutzart (IP)	IP30
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Managebar	ja
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nein
Fast Ethernet	ja
10/100 Mbps RJ45-Ports	16
Unterstützte Protokolle	PROFINET
Diagnose LEDs	Power/Linkstatus/Daten/Datenrate
10 Gigabit Ethernet	nein
100 Mbps SC-Ports	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Push-In Anschluss
Anschlussquerschnitt	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Abisolierlänge	8 mm

Technische Daten

Spannungsart	DC
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	85 °C
Relative Feuchte min.	10 %
Relative Feuchte max.	95 %
Nettogewicht	670 g
Redundante Stromversorgung	2 Einspeisungen

Versorgungskreis

Spannungsart	DC
Betriebsspannung min.	12 V
Betriebsspannung max.	48 V
Eingangsstrom, max.	1,5 A


Abmessungen

Tiefe	84 mm
Breite	74 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	670 g

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
78.999.4000.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Patchkabel MOD ZBH RJ45 10 m	

01-QU-RD-31/21



www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance			CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
		Werkstoff/ Material	2018	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No. 83.040.1511.0 01K			
	Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	16.07.	Koetzner				
			Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm/Dimensions are in mm			
		Datei/ File: 045771_A01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:						
	08.07.21	 wieland	Type	Benennung/ Title					
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet		Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet FS 16-PN-W						
Änderung/ Revision									