

fiche produit

article n° G5.436.0403.3

assemblage de câbles MST20I3KC-S 25H 040WSC3

METALYNX² câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

article n°	G5.436.0403.3
EAN	4049088310560
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

gestion

modèle	câble avec gaine PVC
fils simples	
couleur de la broche de codage	blanc (C3)

version

section nominale du conducteur	2,5 mm ²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	100 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	

dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----