

fiche produit

article n° 93.431.2553.1

connecteur BST14I3F B1 ZR1 MSW

geis® NV connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	93.431.2553.1
EAN	4015573460638
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

données de connexion

diamètre du câble max.	6,5 mm
diamètre du câble min.	5,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	21 mm
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	raccordement à ressort
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,034 kWh/St

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
hauteur	14,4 mm

modules compatibles

article n°	type	description
93.432.2553.1	connecteur BST14I3F S1 ZR1 MSW	geis® NV connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
93.430.2653.1	distributeur BST14I3V 2P1T SW	geis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
93.432.2353.1	connexion de périphériques BST14I3F S1 R SW	geis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir
93.432.2653.1	connexion de périphériques BST14I3L S1 SW	geis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir
94.435.1060.1	assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 10SW	geis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0.8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir